

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.262 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.262 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



ominaisuudet

Tilausnro	VX 7030.262
Rakenne	Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu Jousivaimennin luukkujen avaukseen Magneetit luukkujen kiinnittämiseen Luukut ovat auki virrattomassa tilassa Laiteovi: 2 yksiruutuista turvalasia, tummennettu yksiosainen, ilmanpoistoläpät Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Tuotokuvaus	Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovenavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.

ominaisuudet

Hyödyt	CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia, Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot	Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna) Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle) Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa	Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Toimitus	Laiteovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC	0,78 A
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34 kg
Bruttopaino	35,5 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002510

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180101

Tuotekuvaus

VX IT -alumiinilaiteovi ADO, LxK 600x2000, 2x yksiruutuinen turvalasi, ei kalvoa