

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.273 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 23.5.2026 (Lände: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.273 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



ominaisuudet

Tilausnro

VX 7030.273

Rakenne

Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Jousivaimennin luukkujen avaukseen
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa
teräslevyovella
yksiosainen, ilmanpoistoläpät
Kehys: teräslevy

Tuotekuvaus

Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista
avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä.
Automaattisen ovenavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n
vakio-oven.

ominaisuudet

Hyödyt	CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia, Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot	Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna) Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle) Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa	Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali	Kehys: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisyliinterille turvalukolla 3524 E
DC	0,78 A
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	42 kg
Bruttopaino	46 kg
Tullitariffinimike	94039910

ominaisuudet

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX IT -teräsovi ADO, LxK 800x2000, RAL7035, 2x yksiruutuinen turvalasi, kalvo
