

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.282 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.282 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



## ominaisuudet

---

Tilausno

VX 7030.282

---

Rakenne

Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu  
Jousivaimennin luukkujen avaukseen  
Magneetit luukkujen kiinnittämiseen  
Luukut ovat auki virrattomassa tilassa  
teräslevyovella  
kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät  
Kehys: teräslevy

---

Tuotekuvaus

Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovenavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.

---

# ominaisuudet

Hyödyt	CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia, Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot	Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna) Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle) Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa	Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Materiaali	kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät Kehys: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC	0,78 A
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	40,262 kg
Bruttopaino	42,275 kg
Tullitariffinimike	94039910

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	2-osainen VX IT -teräs ADO, LxK 600x2000, 2x yksiruutuinen turvalasi, kalvo

---