

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



ominaisuudet

Tilausno	VX 7030.284
Rakenne	Laitteovi yksiruutuisella turvalasilla Jousivaimennin luukkujen avaukseen Magneetit luukkujen kiinnittämiseen Luukut ovat auki virrattomassa tilassa teräslevyovella kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät Kehys: teräslevy
Tuotekuvaus	Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä. Automaattisen ovenavausjärjestelmän laitteovet korvaavat VX IT:n vakio-oven.

ominaisuudet

Hyödyt	CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia, Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä
Tekniset tiedot	Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna) Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle) Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m
Toimintotapa	Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
DC	0,78 A
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	43 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

ominaisuudet

Tuotekuvaus

2-osainen VX IT -teräsovi ADO, LxK 600x2200, RAL7035