

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.285 Ovet VX IT:lle

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.285 - Ovet VX IT:lle oven automaattiavaukseen (ADO)

VX IT -laite- ja teräslevyovet, joissa tuuletusluukut, automaattiseen avaukseen hälytystapauksessa



## ominaisuudet

|             |  |
|-------------|--|
| Tilausno    | VX 7030.285  |
| Rakenne     | Ikkuna: Yksiruutuista turvalasia, tummennettu<br>Jousivaimennin luukkujen avaukseen<br>Magneetit luukkujen kiinnittämiseen<br>Luukut ovat auki virrattomassa tilassa<br>teräslevyovella<br>kaksiosainen, jaettu pystysuunnassa, ilmanpoistoläpät<br>Kehys: teräslevy |
| Tuotekuvaus | Varustettu integroiduilla tuuletusluukuilla automaattista<br>avaamistoimintoa varten hälytyksen tai virtakatkoksen yhteydessä.<br>Automaattisen ovenavausjärjestelmän laiteovet korvaavat VX IT:n<br>vakio-oven.   |

# ominaisuudet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Hyödyt                                | CMC III -järjestelmän kauko-ohjaus mahdollista<br>Korkea turvallisuus käyttämällä yksiruutuista sävytettyä turvalasia,<br>Suuri vakaus tuuletusluukkujen ja ovikehysten yhdistelmällä<br>Tuuletusluukut ulottuvat hätäpoistumistielle vain 200 mm verran<br>Lukitusjärjestelmän mukautusta ei tarvita<br>Ovien manuaalinen avaus ei vaikuta tuuletusluukkuihin<br>Tuuletusluukkujen automaattinen avaaminen sähkökatkoksen yhteydessä                     |
| Tekniset tiedot                       | Tuuletusluukun asennus ulkopuolelle: 200 mm (avattuna)<br>Mekaniikan asennus sisäpuolelle: 52,5 mm<br>Saranointi: Oikealla (yksittäisovissa vaihdettavissa vasemmalle)<br>Liitäntäkaapeli ovipuskurista alkaen: 2,5 m   |
| Toimintotapa                          | Ohjaus tapahtuu CMC III Door Control Modul (DCM) -moduulin avulla<br>Integroidut pystysuorat tuuletusluukut, avataan automaattisesti mekaanisesti hätätilanteessa ja jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön esiintyessä tai sammutuslaitteiston lauetessa<br>Huoneen tilavuuden ja lämpötilan mukaan huoneen ilmaa käytetään hätäjäähdytykseen tai sammutuskaasu voi virrata suoraan IT-kaappeihin<br>ADO-järjestelmän etu- ja takaovia on aina käytettävä |
| Väri                                  | RAL 7035  |
| Toimitus                              | Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E   |
| DC                                    | 0,78 A  |
| Mitat                                 | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 2.200 mm   |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 kun tuuletusaukot ovat suljettuina  |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl   |
| Nettopaino                            | 48,5 kg   |
| Bruttopaino                           | 49,5 kg   |
| Tullitariffinimike                    | 94039910  |
| ETIM 9                                | EC000747  |

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Tuotekuvaus

2-osainen VX IT -teräsovi ADO, LxK 800x2200, RAL7035