

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.400 CMC III anturit

Osavaltio: 12.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.400 - CMC III anturit

CMC III -savunilmaisin

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.400
Rakenne	Savunilmaisin
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitântäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC III -savunilmaisin asennetaan kaapin yläosaan. Anturi valvoo kaapin ilmaa savuhiukkasten varalta.
Materiaali	Muovi
Väri	Kotelo: valkoinen Kiinnityskulma: RAL 9005
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Kiinnityskulma Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitântä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	32
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4

# ominaisuudet

Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	32
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)	16
Mittausmenetelmä	Silikoni-PIN-fotodiodi/GaAs-infrapuna-LED
Mitat	Korkeus: 60 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Savuhälytin, H: 50 mm, Ø 100 mm, IP 30

## Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	--