


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III Comfort-sähkökahva VX

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III Comfort-sähkökahva VX Master-Key-toiminnolla VX:lle, VX IT:lle

Komfort-verkkokahva Master-Key-toiminnolla



ominaisuudet

Tilausno	IT 7030.611
Tuotekuvaus	Ovilukituksen, kahvan valvontaan ja tilanäyttöön. Se voidaan avata 24 V DC:n syöttöjännitteellä tai liittää CMC III Access Control -kulunvalvonnan kautta CMC III -järjestelmään tai IoT Interfaceen.
Hyödyt	Kauko-ohjaus ja laajoja toimintoja automatisoituun kulunvalvontaan muodostamalla yhteys CMC III -järjestelmään tai IoT Interfaceen, esim. valinnaisen numerokoodilukon tai transponder-kortinlukijan avulla Kahvan tai CMC III -pääjärjestelmän optinen LED-tilanäyttö telineessä Yksilöllinen liipaiseminen ja värin valinta määritettävissä CMC III:n tai IoT Interfacen avulla Esivalmisteltu puoliprofilisylinterin käyttöä varten, 40 mm DIN 18 252:n mukaan
Materiaali	Painevalettu sinkki Muovi
Väri	RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	Komfort-kahva puoliprofiilisyylinteriä varten Liitäntäkaapeli RJ12, 2,9 m Kahva-adapteri alumiiniselle VX IT -laiteovelle ja alumiiniselle VX IT - teräslevyovelle, rei'itetty (oven kätisyys oikea/vasen) Sis. kiinnitystarvikkeet
DC	0,06 A
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
Mitat	Leveys: 41 mm Korkeus: 386 mm Syvyys: 42 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,02 kg
Bruttopaino	1,039 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus