

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# IT 7030.950 LED-valaisinkisko

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.950 - LED-valaisinkisko CMC III:lle

Värein tapahtuva tilanäyttö verkko-/palvelinkaapin sisäpuolella. Jos virhe esiintyy, valaisinkiskon väriksi vaihtuu vastaavasti asetettu väri.



## ominaisuudet

|              |  |
|--------------|--|
| Tilausnro    | IT 7030.950  |
| Tuotekuvaus  | Värein tapahtuva tilanäyttö verkko-/palvelinkaapin sisäpuolella. Jos virhe esiintyy, valaisinkiskon väriksi vaihtuu vastaavasti asetettu väri.   |
| Hyödyt       | Yksinkäyttö RGB-LED-valaisinkiskon suoralla yhteydellä 24 V (DC) -teholähteeseen<br>Helppo asentaa integroidulla magneettikiinnityksellä   |
| Toimintotapa | Aktivointi CMC III kautta<br>Liitântään tarvitaan kolme CMC III I/O Unit -yksikön neljästä releliitännästä<br>Liitântä Processing- tai Compact-yksikön hälytysreleen kautta värinvaihdolla<br>Suoraliitântä CMC III -teholähteeseen.<br>LED-valaisinkiskon kolme liitântäjohtoa ohjaavat kutakin eri pääväriä, punaista, vihreää ja sinistä. Jos kaksi tai kolme väriä asetetaan päälle samanaikaisesti, voidaan näin luoda myös vastaavat toisiovärit. Ne voidaan yhdistää anturien varoituksiin tai hälytyksiin CMC III -järjestelmän Task-määrittelyjen kautta. |
| Materiaali   | Alumiini<br>Muovi  |

# ominaisuudet

|                        |  |
|------------------------|--|
| Toimitus               | LED-valaisinkisko, jossa magneettikiinnitys<br>Liitäntäkaapeli 0,1 m<br>Jatkokaapeli 2,4 m, jossa on neljä etukäteen asennettua pistoketta<br>CMC III I/O -yksikölle |
| Ballast                | Elektroninen (monijännite)   |
| Liitäntämahdollisuudet | Syöttö pistokeliittimen kautta<br>Ovikytkin<br>Läp johdotus (valaisinrivien toteutus)  |
| Valonlähde             | LEDit  |
| Suojausluokka          | I (suojajohdin)  |
| Valaisimen asennustapa | Ruuvikiinnitys   |
| DC                     | 1,1 A  |
| Mitat                  | Leveys: 18 mm<br>Korkeus: 1.830 mm<br>Syvyys: 24,2 mm  |
| Pistorasiat            | D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)  |
| Nimelliskäyttöjännite  | 24 V (DC)  |
| Pistorasiatyyppi       | D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)  |
| Pakkausyksikkö         | 1 kpl  |
| Nettopaino             | 1 kg   |
| Bruttopaino            | 1,28 kg  |
| Tullitariffinimike     | 85311095   |
| ETIM 9                 | EC000321   |
| ECLASS 8.0             | 27189241   |
| Tuotekuvaus            | LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue   |