


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.010 Asennuskehys

Osavaltio: 25.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.010 - Asennuskehys Network Cable Organizeriin

Tukeva 1 HE -asennusrunko 24 kaapelikasetille Network Cable Organizerin yksilölliseen määrittelykseen.

## ominaisuudet

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                          | DK 7044.010                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rakenne                            | Tuote on konfiguroitavissa, toiminnot valittavissa                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuotekuvaus                        | Tukeva 1 HE -asennusrunko 24 kaapelikasetille Network Cable Organizerin yksilölliseen määrittelykseen.                                                                                                                                                                                   |
| Hyödyt                             | Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella<br>Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla<br>Pääsy etuoven puolelta – soveltuu myös jälkiasennettavaksi 800 mm syvyydestä alkaen |
| Käyttöalueet                       | Voi asentaa kaikkiin verkkotelineisiin 800 mm:n syvyydestä alkaen<br>Kiinnitys 19":n etu- ja takakiskoon                                                                                                                                                                                 |
| Materiaali                         | Asennuskehys: Teräslevy                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Väri                               | Asennuskehys: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toimitus                           | Tukeva 1 HE -asennusrunko teräslevystä 24 kaapelikasetille<br>Asennussarja<br>Sis. kiinnitystarvikkeet                                                                                                                                                                                   |
| Number cassettes max               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number cassettes preassembled      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitat                              | Leveys: 450 mm<br>Korkeus: 44 mm<br>Syvyys: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Käyttölämpötila-alue               | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ominaisuudet

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10 %          |
| Pakkausyksikkö                                  | 1 kpl         |
| Nettopaino                                      | 3.56          |
| Bruttopaino                                     | 3.96          |
| Tullitariffinimike                              | 73269098      |
| EAN                                             | 4028177917286 |
| ETIM 9                                          | EC000322      |
| ECLASS 8.0                                      | 27189265      |