

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.200 Vetolaatikko 19"

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.200 - Vetolaatikko 19" ylipitkien kaapelien kokoamiseen

1 U vetolaatikko ylipitkien kaapelien kokoamiseen järjestelmällisesti, kompaktisti ja turvallisesti 19"-tasoissa, asennettavissa kahden 19"-tason väliin, kaappijärjestelmästä riippumatta.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7063.200
Tuotekuvaus	1 U -vetolaatikon avulla ylipitkät kaapelit voidaan koota järjestelmällisesti, kompaktisti ja turvallisesti 19 tuuman tason sisäpuolelle.
Hyödyt	Edessä harjaslaippa kaapelien sisäänvientiin Takana T-hammastus kaapelien vedonpoistoon Sisällä rengasmaiset, säädettävät ohjaimet kaapelien taittumaton ohjausta varten
Käyttöalueet	Asennettavissa kahden 19 tuuman asennuskehysten väliin Asennukseen L-muotoisiin profiilikiskoihin, taivutettuihin profiilikiskoihin tai asennuskehysiin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Vetolaatikko Teleskooppikiskot Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	1 U
Tasojen väli	435 - 750 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	5,858 kg
Bruttopaino	6,166 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK 19" vetolaatikko