

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

**Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa
säädettävät**

Osavaltio: 13.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät palvelin- ja verkkokaappeihin kahdella tuumaisella asennuskehyksellä ja TE:llä sekä L-muotoisilla profiilikiskoilla

TE:lle, 19"-asennuskehykseen, L-muotoisiin profiilikiskoihin, ulos vedettävät

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7063.883
Tuotekuvaus	Liukukisko säädetään sopivan pituiseksi ja asennetaan etummaisen ja takimmaisen asennustason väliin. Takana olevien ripustuskoukkujen ja etupuolelta tapahtuvan ruuvi kiinnityksen ansiosta liukukiskot on helppo asentaa yksin. Integroitavat asennuskomponentit työnnetään liukukiskolle vaakasuoraan ja kiinnitetään tarvittaessa sen kiinnitysreikien kautta asennustasoon.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Liukukiskojen erityisen kapean rakenteen ansiosta voidaan kiskoja käyttää useimmiten tuumaisten asennuskomponenttien integroimisessa. Koska ne kiinnitetään normien mukaiseen asennustasoon, ne ovat riippumattomia valmistajasta. Liukukisko pienentää hieman asennustilaa liukukiskon alapuolelta, joten sen alla olevaa korkeusyksikköä voidaan käyttää vain rajoitetusti.
Kuormitettavuus (staattinen)	80 kg
Tukipinta	Leveys: 50 mm
Pituus	590: 930 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3.25
Tullitariffinimike	73269098

ominaisuudet

EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261