


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.888 Vetolaatikko 19"

Osavaltio: 21.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.888 - Vetolaatikko 19" näppäimistölle

Kiinnitetään 482,6 mm (19")-tasoon eteen ja taakse, sopii vakionäppäimistöille > 482,6 mm (19"), näppäimistötason pinnassa on luistamaton päällyste, lisäksi rannetuki.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7063.888
Tuotekuvaus	Kiinnitetään 482,6 mm:n (19") tasoon eteen ja taakse. Sopii vakionäppäimistöille (>482,6 mm (19")). Näppäimistötason pinnassa on liukumisen estävä päällyste, lisäksi rannetuki. Syvyysuunnassa säädettävä asennus 610 – 950 mm. Sisämitat L x K x S: 408 x 40 x 550 mm.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet ilman näppäimistöä
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Ohje	Asennukseen L-muotoisiin profiilikiskoihin, taivutettuihin profiilikiskoihin tai asennuskehyksiin
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8.028
Bruttopaino	8.451
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177258983
ECLASS 8.0	27189261