

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200 Harjaslaippa

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Harjaslaippa

Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7072.200
Tuotekuvaus	Yksilölliseen asennukseen levyysiin, laippalevyihin ja paneeleihin. Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.
Hyödyt	Asennuspinta: 10 mm
Toimintotapa	Maks. aukotusten korkeus: 38 mm
Materiaali	Muovivaippa: 18 mm Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Harjasten pituus	30 mm
Pituus	2 m
Mitat	Pituus: 2 m
ainevahvuuksille	0,6 - 1,5 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,43 kg
Bruttopaino	0,433 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	DK harjaslaippa, P: 2 m, harjasten pituus: 30 mm, levyn paksuudelle:0,6–1,5 mm