

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7094.100 Kiinnitysruuvit

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7094.100 - Kiinnitysruuvit

Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7094.100
Rakenne	Ristikantaruuvi
Tuotekuvaus	Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm:n (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
Toimitus	Sis. Muoviset aluslevyt
Asennusohje	Maks. käynnistysvääntömomentti 3 Nm
Mitat	Kierre: M6 Kierrepituus: 16 mm
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,28 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Tuotekuvaus	Kiinnitysruuvit 19", ristipääruuvi M6x16 mm