

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7094.110 Kiinnitysruuvit

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7094.110 - Kiinnitysruuvit

Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7094.110
Rakenne	Urakantaruuvi
Tuotekuvaus	Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm:n (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
Toimitus	Sis. Muoviset aluslevyt
Asennusohje	Maks. käynnistysvääntömomentti 3 Nm
Mitat	Kierre: M6 Kierrepituus: 16 mm
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,28 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Tuotekuvaus	Kiinnitysruuvit 19", talttapä M6x16 mm