

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 OCP ORV3 -kaappi

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - OCP ORV3 -kaappi

Avoin. Tehokas. Skaalautuva. Rittalin OCP ORV3 saatavilla nyt myös ilman integroitua virtakiskoa.



## ominaisuudet

Tilausno	IT 7100.110
Rakenne	Avoin runko ilman virtakiskoja
Tuotekuvaus	Innovatiivinen laitekaappi mahdollistaa yksilöllisen virransyötön. Valitse sopiva virtakisko – 18–80 kW – ja konfiguroi järjestelmäsi tarpeen mukaan.
Hyödyt	Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti Virtakiskon joustava valinta, sopii Power Density -kaappiin Jälkiasennus mahdollinen Modulaarinen rakenne tekoöly- ja HPC-sovelluksia varten Kaapin käytön aikana vaihdettavat komponentit mahdollistavat yksinkertaisen huollon Voidaan täydentää sopivalla Direct Liquid Cooling -ratkaisulla Nopea integrointi integroitujen rullamoduulien, ilmanohjauslevyjen ja säätöjalkojen avulla IT- ja virtakiskot, 19 tuuman sovitin sekä ovet ja sivuseinät ovat saatavana lisävarustevalikoimasta
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri	RAL 9005

# ominaisuudet

Toimitus	OCP ORV3 -kaappi 2 vinotukea, esiasennettu Esiasennetut rullat suurelle kuormitukselle Säätöjalat, esiasennettu Rivitystiiviste
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.286 mm Syvyys: 1.068 mm
Korkeusyksiköt	44 OU
Kuormitettavuus	14 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	OCP ORV3 -kaappi ilman virtakiskoja, 44 OU, LxKxS: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005