

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 -kaappi

Osavaltio: 23.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 -kaappi

Avoin. Tehokas. Skaalautuva. Rittalin OCP ORV3 saatavilla nyt myös ilman integroitua virtakiskoa.



ominaisuudet

Tilausnro	IT 7100.110
Rakenne	Avoin runko ilman virtakiskoja
Tuotekuvaus	Innovatiivinen laitekaappi mahdollistaa yksilöllisen virransyötön. Valitse sopiva virtakisko – 18–80 kW – ja konfiguroi järjestelmäsi tarpeen mukaan.
Hyödyt	Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti Virtakiskon joustava valinta, sopii Power Density -kaappiin Jälkiasennus mahdollinen Modulaarinen rakenne tekoöly- ja HPC-sovelluksia varten Kaapin käytön aikana vaihdettavat komponentit mahdollistavat yksinkertaisen huollon Voidaan täydentää sopivalla Direct Liquid Cooling -ratkaisulla Nopea integrointi integroitujen rullamoduulien, ilmanohjauslevyjen ja säätöjalkojen avulla IT- ja virtakiskot, 19 tuuman sovitin sekä ovet ja sivuseinät ovat saatavana lisävarustevalikoimasta
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri	RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	OCP ORV3 -kaappi 2 vinotukea, esiasennettu Esiasennetut rullat suurelle kuormitukselle Säätöjalat, esiasennettu Rivitystiiviste
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.286 mm Syvyys: 1.068 mm
Korkeusyksiköt	44 OU
Kuormitettavuus	14 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	OCP ORV3 -kaappi ilman virtakiskoja, 44 OU, LxKxS: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005