

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 -kaappi

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 -kaappi

OCP on kehittyvä kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja OCP-yhteisön tavoite on yksinkertaistaa ja optimoida IT-infrastruktuuria. Rittal OCP ORV3 -kaappi on OCP:n hyväksymä ja täysin käyttövalmis. Lisävarusteet helpottavat asennuksia. OCP ORV3 -kaapilla voi toteuttaa myös suoran nestejäähdytyksen (DLC).



ominaisuudet

Tilausno	IT 7100.120
Rakenne	Avoin runko virtakiskojen kanssa Valmisteltu kaapeleiden sisääntuloa varten katossa ja pohjassa Kaapelin reititys edessä koko korkeudella
Hyödyt	Valmisteltu 21 tuuman OCP-komponenttien asennukseen ja suoraan liittämiseen virtakiskoon Nopea asennus ja huolto IT- ja IT OCP Power -kiskojärjestelmän pika-asennuksen avulla Jatkuva kaapelinhallinta etukaapissa koko korkeudella Soveltuu High Performance Computing- ja tekoälytekniikkaan. Integroidut raskaan kuorman rullat helpottavat kuljetusta ja takaavat turvallisen käsittelyn datakeskuksessa
Tekniset tiedot	Nimelliskäyttöjännite 48 V DC / nimellisteho 18 kW
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri	RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	OCP ORV3 -kaappi OCP-virtakisko enintään 48 DC/18 kW 2 vinotukea, esiasennettu Säätöjalat, esiasennettu 4 rullaa (vapaasti kääntyvä) Rivitystiiviste Ilmanohjauslevy
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.286 mm Syvyys: 1.068 mm
Korkeusyksiköt	44 OU
Kuormitettavuus	14 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	172 kg
Bruttopaino	200 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	OCP ORV3 -kaappi, virtakiskolla, 44 OU, LxKxS: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Hyväksynät	IEC CB UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus