

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7109.200 Valaisin 1 U

Osavaltio: 22.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7109.200 - Valaisin 1 U

Liitántävalmis valaisin asennettavaksi 482,6 mm (19") tasoon. Loisteputki 8 W, 230 V, 50 Hz.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7109.200
Tuotekuvaus	Liitántävalmis valaisin asennettavaksi 482,6 mm (19") tasoon. Pitkät reiät mahdollistavat lisäksi kiinnityksen 25 mm järjestelmärei'itykseen.
Materiaali	Alumiini, eloksoitu Muovi
Toimitus	Valaisin 1 U Valonlähde Liitántäjohto Schuko-pistokkeella Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	8 W
Liitántäkaapeliin pituus	2,5 m
Liitántämahdollisuudet	Integroitu liitántäkaapeli, jossa Schuko-pistoke
Valonlähde	Loisteputki
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	500 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.05
Bruttopaino	1.193

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177305557
ECLASS 8.0	27189241

Hyväksynnät

Hyväksynnät	TÜV
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus