

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Kokonaisten kaapelinippujen ohjaukseen, 19" kiinnitys, liitântäkampa.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7111.214
Tuotekuvaus	Kokonaisten kaapelinippujen järjestelmälliseen ohjaukseen. Kaapelipuolat voidaan kiinnittää kaapin eri kohtiin.
Käyttöalueet	Vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen jakotason sisäpuolella. Avoimen kiinnitysrei'ityksen ansiosta voidaan pujottaa myös jälkikäteen asennustason 19":n järjestelmärei'itykseen ja kiinnittää asennettujen komponenttien kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Kannatinelementti: teräslevy Kaapeliohjauspuolat, liitântäkammat: Muovia, UL 94-V0
Väri	RAL 9005
Toimitus	Kaapelipuolat Liitântäkampa
Number connection combs	5
Ohje	Yksittäiskammioiden koko (KxS) n. 34 x 100 mm
Korkeusyksiköt	1 U
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,57 kg
Bruttopaino	0,668 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	DK Kaapelipuolat 10 kpl