



# DK 7111.224

## Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.224 - Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Kokonaisten kaapelinippujen ohjaukseen, 19" kiinnitys, liitântäkampa.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7111.224
Tuotekuvaus	Kokonaisten kaapelinippujen järjestelmälliseen ohjaukseen. Kaapelipuolat voidaan kiinnittää kaapin eri kohtiin.
Käyttöalueet	Vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen jakotason sisäpuolella. Avoimen kiinnitysrei'ityksen ansiosta voidaan pujottaa myös jälkikäteen asennustason 19":n järjestelmärei'itykseen ja kiinnittää asennettujen komponenttien kiinnitysruuvien avulla.
Materiaali	Kannatinelementti: teräslevy Kaapeliohjauspuolat, liitântäkammat: Muovia, UL 94-V0
Väri	RAL 9005
Toimitus	Kaapelipuolat Liitântäkampa
Number connection combs	2
Ohje	Yksittäiskammioiden koko (KxS) n. 34 x 100 mm
Korkeusyksiköt	4 U
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,6 kg
Bruttopaino	0,727 kg

# ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelipuolat vp=4kpl