



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7116.500

Valokaapelin ohjaussanka

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7116.500 - Valokaapelin ohjaussanka

Valokuitujen ristikytkentä- tai hyppykaapelien sijoittamiseksi sisärungon uriin, kuminauha pitää erilaisia, enint. Ø 4,5 mm:n valokaapeleita.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7116.500
Tuotekuvaus	Ristikytkentä- tai hyppykaapelit sijoitetaan tuen sisäosan uriin. Kumikiinnike pitää valokuitukaapelit urissaan Ø 4,5 mm paksuuteen asti. Erikoisrakenne takaa vedonpoiston ja taivutussäteen.
Toimintotapa	Mukana toimitettavat kiinnityskulmat ovat yleiskäyttöisiä. Eri asennusasennoissa LWL-kaapelit voi johtaa kaikkiin suuntiin kytkentäpaneeliin: sivuttain suoraan kytkentäpaneeliin, kytkentäpaneelin eteen, sivuttain kytkentäpaneelin viereen ja taakse.
Materiaali	2 K -muovi
Väri	Ulkopuoli RAL 7035 Sisäosa: RAL 9005
Toimitus	2 ohjaustukea 2 kuminauhaa Rivityssarja Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Pituus: 120 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,48 kg
Bruttopaino	0,488 kg
Tullitariffinimike	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kuituoptiset vaihtorenkaat, L: 120 mm, Kaapeli-Ø 4,5 mm:iin asti.