

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7119.140**

**Laitehylly 1 U, kiinteä asennus**

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7119.140
Rakenne	Rakenne 19"
Tuotekuvaus	Ihanteellinen laskutaso pienille aktiivilaitteille.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Kuormitettavuus	10 kg tasokuorma, staattinen
Ohje	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista Vapaa rakennuskorkeus U:n sisällä n. 35 mm
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 140 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,781 kg
Bruttopaino	0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

# ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laiteshylly, LxKxS: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, kiinteä asennus, 482,6 mm (19") etukiskoon, RAL 7035