

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7163.500 Kaapelinkannatin

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.500 - Kaapelinkannatin saranoitu, pikakiinnikkeellä

Liitoskaapelin varmaan ohjaamiseen teleskooppirakenteisesta laitehyllystä vedonpoistopisteeseen, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7163.500
Tuotekuvaus	Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyltä vedonpoistopisteeseen. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Sopii:	Syvyys: ≤ 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,52 kg
Bruttopaino	0,586 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelinkannatin (TS)