

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.500 Kaapelinkannatin

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.500 - Kaapelinkannatin saranoitu, pikakiinnikkeellä

Liitoskaapelin varmaan ohjaamiseen teleskooppirakenteisesta laitehyllystä vedonpoistopisteeseen, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Tilausnro | DK 7163.500 |
| Tuotekuvaus | Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyltä vedonpoistopisteeseen. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm |
| Sopii: | Syvyys: ≤ 600 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,52 kg |
| Bruttopaino | 0,586 kg |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Tuotekuvaus | Kaapelinkannatin (TS) |