

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560

Kaapelinkannatin

Osavaltio: 6.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä

Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.



ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Tilausno | DK 7163.560 |
| Tuotekuvaus | Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta. |
| Materiaali | Teräslevy, sinkitty Keskiosa: Muovi |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm |
| Sopii: | Syvyys: ≤ 600 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,55 kg |
| Bruttopaino | 0,712 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Tuotekuvaus | Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä. Laittehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm |
