

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7163.560

## Kaapelinkannatin

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.560 - Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä

Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7163.560
Tuotekuvaus	Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty Keskiosa: Muovi
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm
Sopii:	Syvyys: ≤ 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,55 kg
Bruttopaino	0,712 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä. Laittehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm

---