

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7163.565

## Kaapelinkannatin

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.565 - Kaapelinkannatin saranoitu, taittumissuojalla ja pikakiinnityksellä

Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7163.565
Tuotekuvaus	Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Keskiosassa taittumisen estävä kaapelien ohjaus ketjunivelten avulla. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty Keskiosa: Muovi
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 200 mm
Sopii:	Syvyys: > 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,7 kg
Bruttopaino	0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Kaapelinkannatin (TS)

---