

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.001

Power Control Unit (PCU)

Osavaltio: 26.6.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.001 - Power Control Unit (PCU)

8 virranlähtöä erikseen (CMC III:n kautta) kytkettävillä IEC320 C13 -pistokepaikoilla, integroitu virtanäyttö ja terminen ylikuormitussuoja, asennus kaapin runkoon tai kaapin 19"-profiliin (1 H).

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7200.001
Tuotekuvaus	Valittavissa on erilaisia PCU/moduuliversioita joko asennettavaksi 19" tasoon tai PSM-virtakiskoon. PCU/PSM-moduulissa on 6 tai 8 pistokepaikkaa erilaisin pistokkein. Jokainen ulostulopistoke on ohjattavissa yksittäin tai ryhmissä CMC III:n kautta. Integroidusta 7-segmenttinäytöstä voidaan konfiguroida hälytysraja-arvot ja lukea normaalikäytössä summavirta. Virtakatkon jälkeen yksittäiset pistokepaikat kytketään takaisin yksi kerrallaan, peräkkäin virtapiikkien välttämiseksi. Malleissa, joissa on yksittäinen virran mittausta, 2 LEDiä / ulostulopistoke näyttävät yksittäisten raja-arvojen ylityksen. Kullekin pistokepaikalle voi CMC III:n kautta määrittää yksittäisiä virran raja-arvoja. Moduuli tarvitsee toimiakseen 24 V:n (DC) ohjausjännitteen / n. 0,2 A, joka voidaan välittää CMC III:n kautta. Käytettäessä modulia ilman CMC III:a tarvitaan ulkoinen teholähde 24 V (DC). Yhteen teholähteeseen voi liittää korkeintaan 4 PCU/PSM-moduulia. Tällöin ei voida käyttää verkko-/kytkintoimintoa.
Toimintotapa	2-merkkinen virran LED 7-segmenttinäyttö PCU:ssa. Luettavuus kääntyy asennusasennon myötä. Virran mittausta ja valvonta PCU-kohtaisesti. Min./maks. Raja-arvot säädettävissä. Mittausalue 0 - 16 A. PCU voidaan yhdistää väyläjärjestelmän kautta, näin voidaan toteuttaa selektiivinen päällekytkentä. PCU:n 6/8 yksittäistä virtalähtöä voidaan CMC-TC:n yhteydessä kytkeä yksittäin päälle/pois päältä HTTP:n ja SNMP:n kautta. Virransyötön raja-arvojen muuttaminen ja valvonta etähallinnalla, SNMP-Trap-ilmoitukset hälytyksen yhteydessä. Ulostulopistokkeen määritykset rakenteen mukaan 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 tai 4 x Schuko + 2 x C13 Käyttäjähallinta
Materiaali	Alumiinikotelo muovipäällysteellä

ominaisuudet

Toimitus	1 PCU-pistorasialista 1 U (maks. 10 A / pistorasialista) 1 väyläkaapeli 1 liitântäpistoke energiansyöttöön
Pistorasiat	8 x Wieland GST 18
Mitat	Korkeus: 44,5 mm Syvyys: 60 mm Pituus: 465 mm
Nimellisjännite	24 V DC
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Switchable outputs	Joo
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.159
Bruttopaino	1.191
Tullitariffinimike	85366990
EAN	4028177485341
ECLASS 8.0	27142604

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------