

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.215

Liitäntäkaapeli teholähteille

Osavaltio: 1.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.215 - Liitäntäkaapeli teholähteille

Liitäntä- ja jatko kaapeli teholähteille erilaisina maakohtaisina rakenteina.

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Tilausnro | DK 7200.215 |
| Rakenne | Jatko kaapeli |
| Tuotekuvaus | Liitäntä- ja jatko kaapeli ja erilaisia pistoke-/liitintyyppejä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen. |
| Käyttöalueet | CMC III |
| Poikkipinta-ala | 1 mm ² |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 1,8 m |
| Pistoke (tyyppi) | C14-pistoke |
| Nimellisjännite | 230 V 110 V (DC) |
| Pistorasiat | C13-pistoke |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,168 kg |
| Bruttopaino | 0,188 kg |
| Tullitariffinimike | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Tuotekuvaus | Jatkojohto C13/C14, P: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC) |

Hyväksynät

| | |
|------------|-------------------------------|
| Selitykset | Vaativusten mukaisuusvakuutus |
|------------|-------------------------------|