

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.217

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.217 - Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke- ja liitintyypeillä (Schuko/C19/C20).

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7200.217
Rakenne	Jatkokaapeli
Tuotekuvaus	Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke-/liitintyypeillä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen.
Pistoke (tyyppi)	C20-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Mitat	Pituus: 1,8 m
Pistorasiat	C19-pistoke
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,32 kg
Bruttopaino	0,34 kg
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Tuotekuvaus	Liitäntäkaapeli teholähteille, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, C20/C19, PCU:lle - Power Control Unit - tehonsäätöyksikköä varten