

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.200 Pistorasialista

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.200 - Pistorasialista IEC-pistokkeille

Pistorasialistat eri versioina kiinnitettäväksi kehyksiin, seinänjakajiin, DK poikittain tai 482,6 mm:n (19")-tasoihin.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7240.200
Tuotekuvaus	<p>Alumiiniprofilisia pistorasialistoja on saatavana eri maiden versioina ja erilaisilla toimintoelementeillä. Kiinnitystapa mahdollistaa tuotteen asentamisen neljään asentoon; 482,6 mm (19") profiilikiskoihin, 19" asennuskehukseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Pistorasialistat, joiden pituus on 482 mm, voidaan asentaa vain kaapin runkoon. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profileihin. Tämä helpottaa merkittävästi valintaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ja säästää varastointikustannuksia. Myös syöttökaapelin ohjaus on loppuun asti harkittu: asennettaessa 482,6 mm (19") profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä. Schuko-pistorasiat on sijoitettu 45° kulmaan, joka helpottaa kulmamallisten pistotulppien käyttöä.</p>
Hyödyt	<p>Käytännöllinen yleiskiinnitys Joustavuus säästää varastointikustannuksia 482,6 mm:n (19":n) profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä.</p>
Materiaali	<p>Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi Pistorasiat: Polykarbonaatti</p>

ominaisuudet

Toimitus	Pistorasialista 2 kiinnityskulmaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Rakenne	Ilman kytkintä
Pistorasiat	12 x C13-pistoke
Mitat	Korkeus: 44 mm Syvyys: 44 mm Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	2 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)	H05VV-F3G1,5
Kiinnitysmitta	452,5 mm
Toleranssi, kiinnitysmitta	25 mm
Nimelliskäyttöjännite	250 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite	250 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Liitäntätapa (sähköinen)	Pistoke
Asennusmahdollisuudet	Rakenneosat 25 mm:n rasterilla IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä) Kaapin runko 482,6 mm:n (19":n) taso
Ohje	Kuormitusvirtareserviä kytkentävirtahuippujen aiheuttamien virheellisten käynnistysten ehkäisemiseksi suositellaan käyttötapauksesta riippuen Kiinnitysetäisyys voi vaihdella 25 mm sisällä, ilmoitettu mitta on reiän keskeltä kiinnityskulman reiän keskelle.
Normit	EN 60320-2-2
Pistorasian väri	harmaa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,8 kg
Bruttopaino	0,864 kg
Tullitariffinimike	85366990

ominaisuudet

ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	Pistorasialista 250V/10A 12p

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------
