

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.201 Pistorasialista

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.201 - Pistorasialista IEC-pistokkeille

Pistorasialistat eri versioina kiinnitettäväksi kehyksiin, seinänjakajiin, DK poikittain tai 482,6 mm:n (19")-tasoihin.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7240.201
Tuotekuvaus	Alumiiniprofilisiä pistorasialistoja on saatavana eri maiden versioina ja erilaisilla toimintoelementeillä. Kiinnitystapa mahdollistaa tuotteen asentamisen neljään asentoon; 482,6 mm (19") profiilikiskoihin, 19" asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Pistorasialistat, joiden pituus on 482 mm, voidaan asentaa vain kaapin runkoon. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profileihin. Tämä helpottaa merkittävästi valintaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ja säästää varastointikustannuksia. Myös syöttökaapelin ohjaus on loppuun asti harkittu: asennettaessa 482,6 mm (19") profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä. Schuko-pistorasiat on sijoitettu 45° kulmaan, joka helpottaa kulmamallisten pistotulppien käyttöä.
Hyödyt	Käytännöllinen yleiskiinnitys Joustavuus säästää varastointikustannuksia 482,6 mm:n (19":n) profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä.
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi Pistorasiat: Polykarbonaatti

ominaisuudet

Toimitus	Pistorasialista 2 kiinnityskulmaa Sis. kiinnitystarvikkeet Integroitu hienosuojaus 5 x 20 mm (10 A) Ilman liitäntäkaapelia, asiakkaan on tilattava itse
Rakenne	IEC-tuloliitännällä
Pistorasiat	9 x C13-pistoke
Mitat	Korkeus: 44 mm Syvyys: 44 mm Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	2 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)	H05VV-F3G1,5
Kiinnitysmitta	452,5 mm
Toleranssi, kiinnitysmitta	25 mm
Nimelliskäyttöjännite	250 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite	250 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)	10 A
Liitântätapa (sähköinen)	IEC 60320: C14
Asennusmahdollisuudet	Rakenneosat 25 mm:n rasterilla IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä) Kaapin runko 482,6 mm:n (19":n) taso
Ohje	Kuormitusvirtareserviä kytkentävirtahuippujen aiheuttamien virheellisten käynnistysten ehkäisemiseksi suositellaan käyttötapauksesta riippuen Kiinnitysetäisyys voi vaihdella 25 mm sisällä, ilmoitettu mitta on reiän keskeltä kiinnityskulman reiän keskelle.
Normit	Pistorasiat: DIN VDE 0620-1
Pistorasian väri	Musta
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,54 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,61 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	Pistorasialista 9paikk.p=482,6

Hyväksynät

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------
