


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Pistorasialista

Osavaltio: 5.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Pistorasialista ampeerimittarilla

Kytettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7240.300
Tuotekuvaus	Ampeerimittarilla varustettu pistorasialista ilmaisee kytkettyjen kuluttajien virrankulutuksen. 482,6 mm:n (19":n) pituinen pistorasialista voidaan kiinnittää valinnaisesti 19":n asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäjakokaapin takaosaan. Asennuskulma voidaan kiinnittää neljään eri asentoon ja takaa näin monipuoliset asennusmahdollisuudet. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profileihin.
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi Pistorasiat: Polykarbonaatti
Toimitus	Pistorasialista Kaksi asennuskulmaa Kiinnitystarvikkeet 3 m liitäntäkaapelilla (pistoke)
Rakenne	Ampeerimittarilla
Pistorasiat	7 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Mitat	Korkeus: 45 mm Syvyys: 50 mm Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Kiinnitysmitta	464,1 mm
Nimelliskäyttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite	230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	Rakenneosat 25 mm:n rasterilla Kaapin runko IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä) 482,6 mm:n (19":n) taso
Pistorasian väri	harmaa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,859 kg
Bruttopaino	1,18 kg
Tullitariffinimike	85366990
ECLASS 8.0	27142604

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------