

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

**Valokuitujen liitântäkotelo,
syvyysuunnassa säädettävä**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Valokuitujen liitäntäkotelo, syvyysuunnassa säädettävä

Valokuitukasettien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7241.005
Tuotekuvaus	482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") tasoon. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Muunneltava kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien asennuksen. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää joko nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Liitäntäkotelo on säädettävissä 482,6 mm (19") laipan avulla syvyysuunnassa portaattomasti 100 mm asti. Lisäksi liitäntäkotelo voidaan irrottaa kokonaan 482,6 mm (19") laipoista. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen ohjausta varten.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntäkotelo Ohjauspidike Kasettien peitelevy Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille
Number of splicing cassettes max	2
Ohje	Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja

ominaisuudet

Asennussyvyys	302 mm
Korkeusyksiköt	1 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,155 kg
Bruttopaino	3,355 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Tuotekuvaus	Valokaapeliliitântäkotelo 1U