

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

**Valokuitujen liitäntäkotelo,
syvyysuunnassa säädettävä**

Osavaltio: 10.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7242.005 - Valokuitujen liitäntäkotelo, syvyysuunnassa säädettävä

Valokuitukasettien asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7242.005
Tuotekuvaus	482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") tasoon. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Muunneltava kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien asennuksen. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää joko nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Liitäntäkotelo on säädettävissä 482,6 mm (19") laipan avulla syvyysuunnassa portaattomasti 100 mm asti. Lisäksi liitäntäkotelo voidaan irrottaa kokonaan 482,6 mm (19") laipoista. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen ohjausta varten.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntäkotelo Ohjauspidike Kasettien peitelevy Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille
Number of splicing cassettes max	4
Ohje	Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja

ominaisuudet

Asennussyvyys	302 mm
Korkeusyksiköt	2 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.926
Bruttopaino	4.126
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113