


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.100 Adapterisarja, 3 U

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.100 - Adapterisarja, 3 U 800 mm:n levyisiin kaappeihin

Yksittäisten 482,6 mm (19")-komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7246.100
Rakenne	Asennusasento keskellä
Tuotekuvaus	Yksittäisten 482,6 mm:n (19") komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan. Adapterikulman kiinnitystasoa voidaan säätää 25 mm portain 100 mm asti syvyyssuunnassa, jotta saadaan tarpeeksi tilaa kaapelien ohjaukseen myös kytkentäpaneelia tai liitäntäkotelaita käytettäessä. Kiinnitys tapahtuu runkoprofiilin sisempään asennustasoon tai asianmukaiseen Chassis-kiskoon kaapin syvyyssuunnassa.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Korkeusyksiköt	3 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,14 kg
Bruttopaino	1,304 kg

# ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Adapteri PS/DK 3U RAL7035 2kpl