

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.400 Adapteri, 3 U

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.400 - Adapteri, 3 U Syvyysuuntainen siirto 100 mm

Asennuskomponenttien 482,6 mm (19")-kiinnitys voidaan siirtää 19"-asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etumaiseen asentoon, esim. palvelin- tai elektroniikkakaapeissa.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7246.400
Tuotekuvaus	Adapterin avulla asennuskomponenttien (482,6 mm (19")) kiinnitys voidaan siirtää 19 tuuman asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etumaiseen asentoon, esimerkiksi palvelin- tai elektroniikkakaapeissa. Näin saadaan asennuskomponenttien eteen riittävästi tilaa kytkentäpaneelin tai kytkimen integroimiselle, kun samanaikaisesti hyödynnetään kaapin syvyyttä mahdollisimman paljon.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	3 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,34 kg
Bruttopaino	0,37 kg

# ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	DK adapteri 19"/19" 3U vp=2