

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

Laitehylly runkokiinnitykseen

Osavaltio: 13.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - Laitehylly runkokiinnitykseen

Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappeihin ilman 482,6 mm (19") -alustaa, kaapin leveys: 600 ja 800 mm, kuormitettavuus: 50 kg / 100 kg.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7264.035
Rakenne	ilman rei'itystä
Tuotekuvaus	Runkokiinnitykseen, asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19 tuuman) rakenteita.
Hyödyt	Kiinnityspultit tai kiinnityskiskot voidaan asentaa kaapin syvyysuunnassa 25 mm rasterijaolla. Asennusporaukset kahvoja varten valmiina.
Käyttöalueet	Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm (19") rakenteita.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Laitehylly, rei'itetty
Asennusmahdollisuudet	Kiinteä asennus: laitehylly, 50 kg kiinnitysruuveilla asennusalustaan Kiinteä asennus: laitehylly, 100 kg kiinnityskiskoilla asennusalustaan Muuttuva syvyys: laitehylly ja teleskooppikiskot asennusalustaan
Kuormitettavuus	50 kg lattiakuormitus
Asennusohje	Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös kaksi järjestelmäkiskoa
Ohje	Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Mitat	Leveys: 471 mm Korkeus: 29 mm Syvyys: 400 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT TS IT Leveys: 600 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.679
Bruttopaino	2.879
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177165878
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261