

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7280.100 Huoltopistorasia

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7280.100 - Huoltopistorasia kiinnitykseen kaapin runkoon

Huoltopistorasia kaappirunkokiinnitykseen/16 A, liitetään itsenäiseen syöttövirtapiiriin, riippumattomaksi ATK-verkosta ja UPS:sta.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7280.100
Tuotekuvaus	Huoltopistorasia liitetään itsenäiseen syöttövirtapiiriin, riippumattomaksi ATK-verkosta ja UPS:sta. Helppo asentaa pidikekulman avulla kaapin runkoon.
Materiaali	Pidikekulma: Teräslevy Pistorasia Muovi
Pintakäsittely	Pidikekulma: sinkitty
Toimitus	Pidikekulma Kostean tilan pistorasia (IP 44) Kiinnitystarvikkeet
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Pistorasiat	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,44 kg
Bruttopaino	0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	Huoltopistorasia