

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7282.135

Vetolaatikko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7282.135 - Vetolaatikko 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, kytkentäkaavioiden, käyttöohjeiden ja pientarvikkeiden säilytykseen.



ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Tilausno | DK 7282.135 |
| Tuotekuvaus | Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Laatikko on varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, esim. käyttöohjeiden ja muiden pientarvikkeiden säilytykseen. Voidaan asentaa myös kääntökehyksen sisäpuolelle. |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennettuna. Turvalukon nro 12321 |
| Sisäsyvyys | 244 mm |
| Sisäleveys | 411 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4,54 kg |
| Bruttopaino | 4,74 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | DK 19"vetolaatikko 2U RAL7035 |
