

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7298.000

Toinen kiinnitystaso

Osavaltio: 1.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7298.000 - Toinen kiinnitystaso Data Rackille

482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7298.000
Tuotekuvaus	482,6 mm:n (19") verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen ja liukukiskojen kiinnitykseen. Etupuolella 482,6 mm:n (19") profiilirei'itys, reikäväli keskeltä keskelle 465 mm, takana 470 mm, sopii kytkentäpaneelien ja kaapelinohjauskiskojen kiinnitykseen. Toinen kiinnitystaso voidaan sijoittaa 50 mm:n rasteriin. Pienin tasoetäisyys 150 mm, suurin tasoetäisyys 350 mm.
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	Profiilikehykset: RAL 7035 Peitelevy: RAL 5018
Toimitus	Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä Asennustarvikkeet
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Korkeusyksiköt	40 U
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12.664
Bruttopaino	13.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,8 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177128835
E-Number Sweden	E7282522
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261