

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.435 CMC III teholähde

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.435 - CMC III teholähde PU:lle, PU Compactille, LED-valaisinkiskolle, oven ohjausmoduulille

CMC III -teholähde käyttöön eri jännitealueille.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7320.435
Tuotekuvaus	Tehonlähde on mukautettu erityisesti CMC III -järjestelmälle, ja se voidaan sijoittaa asennusyksikköön. CMC III Processing Unit- / Compact-yksikön erityispistokkeen lisäksi on käytettävissä myös kaksi liitintä 24 V -lähtöinä
Lähtövirta (maks.)	1,3 A
Suitable for CMC	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact
Mitat	Leveys: 138 mm Korkeus: 40 mm Syvyys: 144 mm
Lähtöjännite	Lähtöjännite: 24 V DC
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,52 kg
Bruttopaino	0,605 kg
Tullitariffinimike	85043121
ETIM 9	EC002627

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189253

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus