

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.700

Kahvat, sähkömagneettiset

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.700 - Kahvat, sähkömagneettiset CMC III:lle ja IoT-rajapinnalle

Kahvat, integroitavissa eri kaappijärjestelmiin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7320.700
Rakenne	Ergoform-S-kahva
Tuotekuvaus	Ohjaukseen ja valvontaan keskitetyn CMC III -ohjausyksikön ja IoT-rajapinnan avulla.
Hyödyt	Itsenäinen kulunvalvonta ja kahvan vapauttaminen numerokoodilla ja transponderikortilla Käyttöoikeuksien ja etäavauksen hallinnointi verkon kautta Integroitu verkkoliittymä ja yhteys keskitettyyn hallintajärjestelmään ohjausyksikön kautta Kaikkien oven avauksien merkintä pöytäkirjaan aikaleiman kanssa
Käyttöalueet	Keskitetty kulunvalvonta verkon kautta ilman avainta tai lukitusjärjestelmää Yksittäiset verkkokaapit ja herkät IT-järjestelmät Laskentakeskukset, joilla on korkeammat turvallisuusvaatimukset tai Colocation-Hosting-sovellukset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntäkaapeli (3 m) RJ 12 -pistokkeella
Lukkotyyppi	Sähkömagneettinen
Nimellisvirta maks.	0,1 A
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	16
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.

ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	5 °C...40 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,76 kg
Bruttopaino	0,76 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	DK CMC III -kahva, sähkömagneettinen, Ergoform-S-kahva, jossa on pääavain TE-toiminnolla, kulunvalvonta CMC III -prosessointiyksikön kautta, jossa on asentoanturi käsikäyttöisen kahvan valvontaa varten, RAL 7035.