

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7338.321

# Täydennysyksikkö

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.321 - Täydennysyksikkö DET-AC III Slave

DET-AC III Slave -järjestelmän avulla voidaan sammuttaa jopa viisi vierekkäin rivitettyä kaappia.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7338.321
Tuotekuvaus	DET-AC III -masterin täydennysyksikössä on toinen sammutusyksikkö. DET-AC III Master -yksikön rinnalle kuhunkin kaappiin asennetaan DET-AC III Slave -yksikkö, joka sisältää sammutusaineen kyseistä kaappia varten. Havainnoiminen tapahtuu myös useiden kaappien rivityksessä DET-AC III Master -laitteen avulla. Kun annetaan pölyhälytys, DET-AC III Master laukaisee sammutuksen kaikissa laitteissa samanaikaisesti.
Hyödyt	Sammutuskaasu FK 5-1-12: ei vahingoita IT-komponentteja, ei-johtava 19":n moduuli, vain 1 U Tarkastus VdS Schadenverhütung GmbH:n kautta CAN-Bus-liitäntä CMC III -valvontajärjestelmään Sammuttaa yhdessä DET-AC III Masterin kanssa jopa viisi rivitettyä kaappia Voidaan käyttää yhdessä EFD III:n kanssa Potentialittomat relelähdet (esi-/päähälytys/keräyshäiriö)
Tekniset tiedot	Sammutusaineen laukaisu käyttökaasupatruunalla, integroitu sähköinen sammutusyksikkö Integroitu sammutusaineen valvonta (näytetään > 15 % hukka)
Materiaali	teräslevy

# ominaisuudet

Väri	Kotelo: RAL 7035 Etupuoli: RAL 9005
Sammutusaine	Tyyppi: FK 5-1-12 Täyttömäärä: 1,8 l
Säiliö	Materiaali: Alumiini Tilavuudet: 2 l
Liitännät	4 x/3 x relelähtöä hälytyksille ja häiriöille (liittimet/RJ12-holkit) 1 x/1 x tulo oven kontaktikytkimelle (liitin/RJ12-holkki) 2 x CAN-liitäntä Master-Slave-verkotukseen 2 x liitäntä (ulkoinen hälytys / käsikytin) 1 x jännitelähtö DET-AC Slave III:lle (24 V DC maks. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
Katkeamaton verkkovirtasyöttö	n. 4 h
Ohje	Laite on suunniteltu käytettäväksi vain suljetuissa, ei-avattavissa kaappijärjestelmissä, joiden enimmäistilavuus on 2,8 m <sup>3</sup> .
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 44 mm Syvyys: 660 mm
Käyttölämpötila-alue	10 °C...40 °C
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...65 °C
Akkujen varastointilämpötila	-15 °C...40 °C
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)	96 %
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19 kg
Bruttopaino	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

## ominaisuudet

Tullitariffinimike	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Tuotekuvaus	DET-AC III slave, lisäyksikkö DET AC III Master -järjestelmään, sammutusaineen syöttö kuhunkin koteloriviin, havaitseminen ja aktivointi tapahtuu DET-AC III master-järjestelmän kautta, viestintä Master-Slave CAN-väyläliitännän kautta.

## Hyväksynät

Sertifikaatit	VDS
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus