

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000 Data Rack

Osavaltio: 4.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7391.000 - Data Rack

Dataräkki, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä helppo siirtää kaksoispyörien avulla.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7391.000
Materiaali	Profiilirunko, jalusta: teräslevy Jalat: Painevalettu sinkki
General colour	RAL 7035
Väri	Profiilirunko, jalusta: RAL 7035 Peitelevy, jalat: RAL 5018
Toimitus	Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä Tukeva jalusta, integroidut jalat, kiinnitysmahdollisuus lattiaan ilman jalkalevyjä Asennustarvikkeet
Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 1.500 mm Syvyys: 750 mm
Korkeusyksiköt	31 U
Korkeusyksiköt	31 U
Etäisyys toiseen kiinnitystasoon, 50 mm rasteri	150 - 350 mm

ominaisuudet

Rasterimitta kiinnitystasojen välissä	50 mm
19"-tasojen kuormitettavuus	1 500 N
Ohje	Toinen kiinnitystaso tilattava erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,781 kg
Bruttopaino	17,664 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Tuotekuvaus	Avoteline (data-rack) 31U