

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7401.000

Syvyysuuntaiset kiskot

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7401.000 - Syvyysuuntaiset kiskot Data Rackille

Kahden 482,6 mm (19")-kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa, pituussuunnassa säädettävissä.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7401.000
Tuotekuvaus	Kahden 482,6 mm:n (19") kiinnitystason kiinnitykseen ja tukemiseen Data Rackissa. Syvyysäätkiskon pituus on säädettävissä kiinnitystasojen välisen etäisyyden mukaiseksi, 250, 300 ja 350 mm.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,76 kg
Bruttopaino	0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Tukikisko data rack vp=2kpl