


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7445.000 Data Rack

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7445.000 - Data Rack

Dataräkki, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä helppo siirtää kaksoispyörien avulla.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7445.000
Materiaali	Profiilirunko, jalusta: teräslevy Jalat: Painevalettu sinkki
General colour	RAL 7035
Väri	Profiilirunko, jalusta: RAL 7035 Peitelevy, jalat: RAL 5018
Toimitus	Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä Tukeva jalusta, integroidut jalat, kiinnitysmahdollisuus lattiaan ilman jalkalevyjä Asennustarvikkeet
Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 2.122 mm Syvyys: 750 mm
Korkeusyksiköt	45 U
Korkeusyksiköt	45 U
Etäisyys toiseen kiinnitystasoon, 50 mm rasteri	150 - 350 mm

ominaisuudet

Rasterimitta kiinnitystasojen välissä	50 mm
19"-tasojen kuormitettavuus	1 500 N
Ohje	Toinen kiinnitystaso tilattava erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19,733 kg
Bruttopaino	20,772 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	79,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Tuotekuvaus	Data Rack, LxKxS: 550x2121,8x750 mm, 45 U, RAL 7035