

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Valokuitujakokotelot

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Valokuitujakokotelot asennuslevyllä ja valokuitukasettien asennustilalla

Valokuitujakorasiat lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, asennuslevyllä ja PG-kiinnityksillä. Kotelointiluokka IP 66.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7451.000
Hyödyt	Asennuslevy enintään 2 valokuitukasetin asennukseen (kasetin leveys 92–120 mm) integroidulla kiertymissuojalla Erotuslevy kampalistalla kaapelinvedonpoistoon valokuitukasetin peitelevyksi. Levyyn voidaan asentaa 2 kytkentäpaneelia. Kaapelien sisäänvienti puhkaistavista aukotuksista läpivientiholkilla (2 x 22,5 mm ja 12 x 12,5 mm).
Materiaali	Kotelo ja kansi: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti Kannen ruuvit: Polyamidi Eristystulppa: Polyamidi PU-vaahdotiiviste
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo esipuhkaistuilla aukoilla läpivientiholkkeja varten Saranoitu kansi tiivisteineen 2 kannen ruuvia, sinetöitäviä Eristystulppa seinäkiinnitykseen Asennuslevy Erotuslevy 12 kaapeliläpivientä M12 x 1,5 1 kaapeliläpivienti M20 x 1,5

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 180 mm Korkeus: 254 mm Syvyys: 90 mm
Maksimikuitumäärä käytettäessä kytkentäpaneeleja	24
Pohjamateriaali	Polykarbonaatti
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,52 kg
Bruttopaino	1,76 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Tuotekuvaus	Jakokotelo 254x180x90mm