

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7470.535**

# Valokuitujen liitântäkotelo teleskooppikiskoilla

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7470.535 - Valokuitujen liitäntäkotelo teleskooppikiskoilla lukittava

Valokuitukasettien kiinnittämiseen, pääsy optimoitu teleskooppikiskolla.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7470.535
Tuotekuvaus	482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") jakokeskukseen. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin kaapelien sisäänvientiin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen järjestelmällistä ohjausta varten.
Hyödyt	Teleskooppikiskojen ansiosta kasetteihin ja kaapelien vedonpoistoon on helppo päästä käsiksi. Muunneltava kasettien kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien kiertymiseltä suojatun asennuksen. Etulevyssä oleva varmuuslukko estää asiattomia pääsemästä käsiksi kasetteihin.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntäkotelo Ohjauspidike Varmuuslukko Kasettien peitelevy Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille
Number of splicing cassettes max	4
Ohje	Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja
Asennussyvyys	363 mm
Korkeusyksiköt	2 U
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	6,414 kg
Bruttopaino	6,752 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Tuotekuvaus	Valokaapeliliitännäkotelo 2 u